

品番：EA940DM-166

品名：スクーレス端子台(パ° 衤用・連結/青)



販売価格	350円(税抜)／ 385円(税込)		
カタログ価格	350円(税抜)／385円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/24 21:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	サトーパーツ	型番	SL-8000-BL
極数	1極	定格	300V・10A
絶縁抵抗	DC500V、100MΩ以上	耐電圧	AC2000V (1分間)
定格電流適合電線	単線: φ 1.2mm 撚線: 1.25mm ² (素線径 φ 0.18mm以上)	使用可能電線範囲	単線: φ 0.4mm～φ 1.2mm 撚線: 0.2mm ² ～1.25mm ² (素線径 φ 0.18mm以上) フェルール : 0.25mm ² ～0.5mm ²
標準剥き線長	9mm～10mm	取付板厚	0.8mm～2.0mm
主絶縁材	本体:ナイロン66 (UL94V-0) ボタン:PPE (UL94V-0)	端子金具	187タブ(板厚0.5mm)兼用はんだ付け端子
ボタン色	青	サイズ	7.62×25.9×24.1(H)mm
パネル貫通タイプ			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.