品番: EA940DM-208

品名:8極[50V/3A] スクリューレス端子台(基板用/白)



販売価格	580円(税抜)/638円(税込)				
カタログ価 格	580円(税抜)/638円(税込)				
在庫数	最新在庫: 25 (2025/11/20 12:35現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1233ページ				





仕様

メーカー	サトーパーツ	型番	ML-700-NH-8P		
極数	8極	定格	50V-3A		
絶縁抵抗	DC500V、50MΩ以上	耐電圧	AC1500V (1分間)		
定格適合電線	単線: φ0.65mm 撚線:0.32m㎡ (素線径φ0.12mm以上)	使用可能電線	単線: φ0.32~0.65mm 撚線:0.08~0.32m㎡ (素線径φ0.12mm以上)		
標準剥き線長	9~10mm	端子金具	PC端子		
端子間ピッチ	2.54mm	サイズ(幅)	21.82mm		
サイズ(奥行×高さ)	15.6×13.5mm	材質	本体:ナイロン66 ボタン:変性PPE		
推奨適合工具	マイナスドライバー (軸径 ø 3 mm、刃先幅2.6 mm)				
基板用					
チェック孔有					
RoHS対応品					

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.