




品番：EA940DM-224

品名：4極[ 50V/ 3A] スクリューレス端子台(基板用/白)



販売価格	280円(税抜) / 308円(税込)		
カタログ価格	280円(税抜) / 308円(税込)		
在庫数	最新在庫: 24 (2026/05/15 00:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1187ページ		



#### 仕様

メーカー	サトーパーツ	型番	ML-700-NV-4P
極数	4極	定格	50V-3A
絶縁抵抗	DC500V、50MΩ以上	耐電圧	AC1500V (1分間)
定格適合電線	単線: φ0.65mm 撚線: 0.32mm <sup>2</sup> (素線径φ0.12mm以上)	使用可能電線	単線: φ0.32~0.65mm 撚線: 0.08~0.32mm <sup>2</sup> (素線径φ0.12mm以上)
標準剥き線長	9~10mm	端子金具	PC端子
端子間ピッチ	2.54mm	サイズ(幅)	11.66mm
サイズ(奥行×高さ)	10×15.65mm	材質	本体:ナイロン66 ボタン:変性PPE
推奨適合工具	マイナスドライバー (軸径φ3mm、刃先幅2.6mm)		

基板用

チェック孔有

RoHS対応品

