

品番：EA940DN-24A

品名：DC24V/ 60W スイッチングパワーサプライ



販売価格	14,200円(税抜)／ 15,620円(税込)		
カタログ価格	14,200円(税抜)／15,620円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/06/26 06:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1236ページ		



仕様

メーカー	IDEC	型番	PS5R-VD24
入力電圧	AC100～240V(電圧範囲: AC85～264V/ DC100～370V共用)	出力容量	60W
サイズ	22.5 × 95 × 90mm	出力電圧	DC24V
出力電流	2.5A	動作表示	LED(緑)
端子	3.5mmスクリューアップ端子	型式	PS5R-VD-24
スクリューアップ端子構造(SS端子)により 端子の接続をスピードアップ。			
横幅22.5mmの薄型電源。			
6方向取り付け可能。			
直付金具の使用により、 パネルなどに直接取り付け可能。			
CEマーキング適用品。 (低電圧指令、EMC指令、RoHS指令)			
UL(UL508,UL1310 Class2*ANSI/ISA 12.12.01) c-UL(CSA C22.2 No.107.1,213,223)* TUV SUD(EN50178)認証品。			

EN61204-3(直流電源装置EMC規格クラスB)適合。
SEMI F47対応。(AC208V入力時のみ)
取付DINレールは35mm幅レールをご使用下さい(EA940DG-36等)。
RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.