


品番 : EA940DN-32A

品名 : DC24V/ 30W スイッチングパワーサプライ



販売価格	5,450円(税抜) / 5,995円(税込)		
カタログ価格	5,450円(税抜) / 5,995円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/02 22:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1190ページ		



仕様

メーカー	オムロン (omron)	型番	S8FS-G03024CD
出力容量	30W	出力電圧	DC24V
入力電圧	AC100~240V	高さ(H)	85.5mm
入出力接続	端子台	端子台タイプ	ねじ端子
効率	86% typ.(AC100V入力時) 88% typ.(AC200V入力時) 89% typ.(AC230V入力時)	入力電圧許容変動範囲	AC85~264V(单相) DC80~370V
周波数	50/60Hz(47~40Hz)	入力電流	0.72A typ.(AC100V入力時) 0.43A typ.(AC200V入力時)
リーク電流	0.5mA以下(AC100V入力時) 1mA以下(AC200V入力時)	突入電流	14A typ.(25°Cコールドスタートにて) (AC100V入力時) 28A typ.(25°Cコールドスタートにて) (AC200V入力時)
出力電流	1.5A	リップルノイズ電圧	60mV(P-P)以下 AV100~240V入力時
入力変動	0.5%以下	負荷変動	1%以下
周囲温度変動	0.05%/°C以下	起動時間	1000ms以下(AC100V入力時) 1000ms以下(AC200V入力時)
出力保持時間	10ms typ.(AC100V入力時)	過電流保護	有、自動復帰

	55ms typ.(AC200V入力時)		
過電圧保護	有、電断復帰	過熱保護	無
直列運転	可(2台まで接続可能。外付けダイオード要)	並列運転	不可(ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)
出力表示灯	有(色:緑)	リモートセンシングリモートコントロール	無
耐電圧	(入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3kV 1min カットオフ電流20mA (入力端子一括)と(PE)間: AC2kV 1min カットオフ電流20mA (出力端子一括)と(PE)間: AC1kV 1min カットオフ電流20mA	絶縁抵抗	(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V
耐振動	10~55Hz 最大4.5G 片振幅0.375mm 3方向 各2h	標高	3000m
使用周囲温度	-20~70℃(0~90%)	保存温度	-25~75℃(0~90%)
期待寿命	10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取り付け状態にて)	冷却方式	冷却ファン 無
質量	約250g		
DINレール取り付けタイプ			
カバー付きタイプ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.