


品番：EA940DP-132

品名：M3.5/ 10A スタークリップ



販売価格	570円(税抜) / 627円(税込)		
カタログ価格	570円(税抜) / 627円(税込)		
在庫数	最新在庫: 391 (2026/03/26 22:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1178ページ		



仕様

メーカー	中発販売	型番	SC-10A
商品名	スタークリップ	定格	10A
全長(mm)	65	サイズ(mm)	A:16、L:65、H:19、W:13
最大開口	16mm	ねじサイズ	M3.5×6
材質	黄銅	耐電圧	AC1000V(1分間)
荷重(圧力)	くわえる力:7.6N 口を全開にするために必要な力:27.4N (※参考値)	重量	14g

くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます。

電気伝導性の良い黄銅(真鍮)製です。
※耐食性に優れたニッケルメッキ仕上げ。

クリップとコードはビス留め、圧着端子、ハンダ付けで接続可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.