


品番：EA940DP-133

品名：M3.5/ 30A スタークリップ



販売価格	830円(税抜) / 913円(税込)		
カタログ価格	830円(税抜) / 913円(税込)		
在庫数	最新在庫: 339 (2026/03/26 21:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1178ページ		



仕様

メーカー	中発販売	型番	SC-30A
商品名	スタークリップ	定格	30A
全長(mm)	67	サイズ(mm)	A:20、L:67、H:24、W:15
最大開口	20mm	ねじサイズ	M3.5×6
材質	黄銅	耐電圧	AC1000V(1分間)
荷重(圧力)	くわえる力:17N 口を全開にするために必要な力:49N (※参考値)	重量	20g

くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます。

電気伝導性の良い黄銅(真鍮)製です。
※耐食性に優れたニッケルメッキ仕上げ。

クリップとコードはビス留め、圧着端子、ハンダ付けで接続可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.