


品番 : EA940DP-135

品名 : M 5 /100A スタークリップ°



販売価格	4,460円(税抜) / 4,906円(税込)		
カタログ価格	4,460円(税抜) / 4,906円(税込)		
在庫数	最新在庫: 19 (2025/12/16 07:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1224ページ		



仕様

メーカー	中発販売	型番	SC-100A
商品名	スタークリップ	定格	100A
全長(mm)	125	サイズ(mm)	A:34、L:125、H:42、W:26
最大開口	34mm	ねじサイズ	M5×18
材質	黄銅	耐電圧	AC3000V(1分間)
荷重(圧力)	くわえる力:32.8N 口を全開にするために必要な力: 102.7N (※参考値)	重量	110g

くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます。

電気伝導性の良い黄銅(真鍮)製です。

※耐食性に優れたニッケルメッキ仕上げ。

クリップとコードはビス留め、圧着端子、ハンダ付けで接続可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.