

品番 : EA940DP-524

品名 : $\phi 2\text{mm}/\text{M}$ 6 パネルマウントソケット(黄)



販売価格	675円(税抜)／743円(税込)		
カタログ価格	675円(税抜)／743円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/02/26 06:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1179ページ		



仕様

定格電流	10A	定格電圧	AC30V DC60V
取付穴径(mm)	$\phi 6.4$	色	黄
適合プラグ	$\phi 2\text{mm}$	適合フラット端子	2.8×0.8mm
ねじ	M6×0.5	材質	真鍮 (表面処理電気接点: Optalloy、基材 電気接点: CuZn)

事前に穴が開けられたパネルにネジで取り付けることができます。

IEC EN 61010-2-030に準拠

絶縁タイプ

ファストン端子接続用フラットタブ

MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)

※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

