

品番：EA940DP-535

品名：φ2mm/M 8 パネルマウントソケット(緑)



販売価格	550円(税抜)／605円(税込)		
カタログ価格	550円(税抜)／605円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/02/26 11:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1179ページ		



仕様

定格電流	10A	定格電圧	600V、CAT III
取付穴径(mm)	φ8.2、φ8.6	色	緑
適合プラグ	φ2mm	適合フラット端子	2.8×0.8mm
ねじ	M8×0.5	材質	表面処理電気接点: Au、 基材電気接点: CuZn
IEC EN 61010-2-030に準拠			
プラスチック、金属などの事前に穴を開けられたパネルに埋め込み、またはねじ止めにて取り付けます。			
ファストン端子接続用フラットタブ			
絶縁タイプ			
※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.