

品番 : EA940DP-555

品名 : $\phi 4\text{mm}/\text{M12}$ パネルマウントソケット(緑)



販売価格	360円(税抜)／396円(税込)		
カタログ価格	360円(税抜)／396円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/02/07 08:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1179ページ		



仕様

定格電流	24A	定格電圧	1000V、CAT III 600V、CAT IV
取付穴径(mm)	$\phi 12.1$	色	緑
適合プラグ	$\phi 4\text{mm}$	適合フラット端子	4.8×0.8mm
ねじ	M12×0.75	材質	真鍮 (表面処理電気接点: Au、基材電気接点: CuZn)

絶縁タイプ

絶縁材 UL94 V-0

IEC EN 61010-2-030に準拠

プラスチックのパネルに開けられた穴にねじ込まれます。

ファストン端子接続用フラットタブ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.