

品番 : EA940DP-561

品名 :  $\phi 4\text{mm}/\text{M12}$  パネルマウントソケット(黒)



販売価格	500円(税抜)／550円(税込)		
カタログ価格	500円(税抜)／550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 18 (2026/02/07 08:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1179ページ		



## 仕様

定格電流	32A	定格電圧	1000V、CAT III 600V、CAT IV
取付穴径(mm)	$\phi 12.1$	色	黒
適合プラグ	$\phi 4\text{mm}$	接続	ボルトM4またははんだ穴
材質	真鍮 (表面処理電気接点:Au、基材電気接点:CuZn)	適合	EA940DP-331A、-332A、-761、-762

### 絶縁タイプ

プラスチック、金属等のパネルに開けられた穴にネジ止めします。

絶縁材 UL94 V-0

IEC EN 61010-2-030に準拠

※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.