

品番：EA940DP-563

品名：φ4mm/M12 パネルマウントソケット(青)



販売価格	500円(税抜) / 550円(税込)		
カタログ価格	500円(税抜) / 550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/02/07 10:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1179ページ		



仕様

定格電流	32A	定格電圧	1000V、CAT III 600V、CAT IV
取付穴径(mm)	φ 12.1	色	青
適合プラグ	φ 4mm	接続	ボルトM4またははんだ穴
材質	真鍮 (表面処理電気接点: Au、基材電気接点: CuZn)	適合	EA940DP-331A、-332A、-761、 -762
絶縁タイプ			
プラスチック、金属等のパネルに開けられた穴にネジ止めします。			
絶縁材 UL94 V-0			
IEC EN 61010-2-030に準拠			
※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.