品番: EA940DP-564

品名:  $\phi$ 4mm/M12 パネルマウントソケット(黄)



販売価格	<b>575円</b> (税抜)/633円(税込)				
カタログ価格	575円(税抜)/633円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>10</b> (2025/11/05 05:41現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1225ページ				













## 仕様

定格電流	32A	定格電圧	1000V, CAT III 600V, CAT IV
取付穴径(mm)	φ12.1	色	黄
適合プラグ	φ4mm	接続	ボルトM4またははんだ穴
材質	真鍮 (表面処理電気接点:Au、基材電気接 点:CuZn)	適合	EA940DP-331A、-332A、-761、 -762

## 絶縁タイプ

プラスチック、金属等のパネルに開けられた穴にネジ止めします。

絶縁材 UL94 V-0

IEC EN 61010-2-030に準拠

※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.