

品番：EA940DP-565

品名：φ4mm/M12 パネルマウントソケット(緑)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 500円(税抜) / 550円(税込)          |      |   |
| カタログ価格  | 500円(税抜) / 550円(税込)          |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 8 (2026/05/24 06:06現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1179ページ                      |      |   |



#### 仕様

|  |                                   |      |                                  |
|--|-----------------------------------|------|----------------------------------|
| 定格電流                                     | 32A                               | 定格電圧 | 1000V、CAT III<br>600V、CAT IV     |
| 取付穴径(mm)                                 | φ 12.1                            | 色    | 緑                                |
| 適合プラグ                                    | φ 4mm                             | 接続   | ボルトM4またははんだ穴                     |
| 材質                                       | 真鍮<br>(表面処理電気接点: Au、基材電気接点: CuZn) | 適合   | EA940DP-331A、-332A、-761、<br>-762 |
| 絶縁タイプ                                    |                                   |      |                                  |
| プラスチック、金属等のパネルに開けられた穴にネジ止めします。           |                                   |      |                                  |
| 絶縁材 UL94 V-0                             |                                   |      |                                  |
| IEC EN 61010-2-030に準拠                    |                                   |      |                                  |
| ※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。 |                                   |      |                                  |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.