


品番：EA940DP-731

品名：φ4mm ねじ込み式 変換アダプター(黒)



販売価格	460円(税抜) / 506円(税込)		
カタログ価格	460円(税抜) / 506円(税込)		
在庫数	最新在庫: 50 (2026/05/24 06:03現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1178ページ		



仕様

定格電流	25A	定格電圧	1000V、CAT II
適合サイズ	φ4mm	材質	真鍮 表面処理: Ni 基材: CuZn
色	黒	重量(g)	2
全長(mm)	40.5		
φ4mmソケットにネジで取り付けることができます。			
IEC EN 61010-031に準拠			
組立後のアダプタは全面において接触保護となり、絶縁スリーブ付きφ4mmのバナナプラグに対応したφ4mmのソケットとなります。			
※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。			
EA940DP-331A、-332A、-761、-762用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.