


品番：EA940DY-14

品名：80x 80mm/38mm(AC200V) ファン



販売価格	5,680円(税抜)／6,248円(税込)		
カタログ価格	5,680円(税抜)／6,248円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/26 13:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1201ページ		



仕様

メーカー	山洋電気	型番	109-151
フレームサイズ(角径)	80mm	厚さ	38mm
材質	フレーム:アルミニウム 羽根:樹脂	定格電圧	200V
使用電圧範囲	180～220V	周波数	50/60Hz
拘束電流	50Hz:0.09A 60Hz:0.08A	定格電流	50Hz:0.07A 60Hz:0.06A
定格入力	50Hz:9W 60Hz:8W	定格回転速度	50Hz:2700rpm 60Hz:3150rpm
最大風量	50Hz:0.9m3/min 60Hz:1.05m3/min	最大静圧	50Hz:31.4Pa 60Hz:44.1Pa
音圧レベル	50Hz:35dB 60Hz:39dB	使用温度範囲	-30～+60℃
期待寿命	25000時間	重量	400g
PWMコントロール機能なし			
リブなし			
UL規格、CSA規格			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.