品番: EA940FK-100

品名:1m テープスイッチ(黄)



販売価格	15,300円 (税抜)/16,830円(税込)					
カタログ価格	15,300円(税抜)/16,830円(税込)					
在庫数	最新在庫: 8 (2025/12/16 18:18現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	1245ページ					











仕様

メーカー	オジデン	型番	OT-02B-Y			
用途	各種自動化機器や防犯用およびセー フティエッジの内蔵センサなど	定格	1A-28V AC/DC			
耐電圧	AC 500V(1分間)	接点構成	1a			
接点寿命	100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上	動作力	約12N(φ15押圧板)			
絶縁抵抗	100MΩ以上(DC500Vメガーにて)	接触抵抗	1.0Ω以下(動作力以上のとき)			
使用温度範囲	-10~+60℃	耐荷重	1470N(φ100押圧板1分間)			
保護構造	防滴形(IP54相当)	リード線	VFF0.75m㎡ 0.5m付き			
曲げ半径	約R50mm (上下垂直方向)	不感知部	両端に約25mm			
重量	約100g/m	長さ	1m			
色	黄					
取付アルミチャンネル付(型番:OC-06形)						

株式会社エスコ