


# 品番 : EA940HB-1

品名 :  $\phi 10\text{mm} \times 5\text{m}$  ケーブルプロテクター(ブラック)



販売価格	5,160円(税抜) / 5,676円(税込)		
カタログ価格	5,160円(税抜) / 5,676円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/02/04 01:31現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	2262ページ		



## 仕様

メーカー	大研化成工業	型番	CP-10×5MBK
用途	電線・ケーブル・ホースの保護に	サイズ	50(W)×16.5(H)mm
適合ケーブル径	$\phi 10\text{mm}$ 以下	全長	5m
重量	2.5kg	材質	軟質塩化ビニール樹脂
カラー	ブラック	規格	難燃性:UL94規格HB相当

屋外作業現場・構内通路・イベント会場に設置することで、車両の通行による被覆の損傷や、歩行者の引っ掛け・つまずき転倒事故を防止します。

耐衝撃性、耐候性に優れた軟質塩化ビニール樹脂を使用で、屋外使用に強いです。

上部スリットタイプで上面は出し入れしやすいソフト構造

長さは使用場所に合せカッターナイフで切断可能

日本製

ROHS2対応

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

