

品番：EA940HB-31

品名：φ30mmx 4m トラケープロテクター



販売価格	23,500円(税抜) / 25,850円(税込)		
カタログ価格	23,500円(税抜) / 25,850円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/06 13:32現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	2262ページ		



### 仕様

メーカー	大研化成工業	型番	CP2-30X4MBK
用途	電線・ケーブル・ホースの保護に	サイズ	150(W)×40(H)mm
適合ケーブル径	φ30mm	全長	4m
参考耐荷重	約8t	重量	12.6kg
材質	軟質塩化ビニール樹脂	カラー	ブラック(黄色ライン入り)
規格	難燃性: UL94規格HB相当		

屋外作業現場・構内通路・イベント会場に設置することで、車輛の通行による被覆の損傷や、歩行者の引っ掛け・つまずき転倒事故を防止します。

耐衝撃性、耐候性に優れた軟質塩化ビニール樹脂を使用で、屋外使用に強いです。

上面は出し入れしやすいソフトな構造

長さは使用場所に合せカッターナイフで切断可能

日本製

ROHS2対応

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

