

品番 : EA940LH-5

品名 : 28x70x110mm/5ポートイーサネットHUB



販売価格	13,800円(税抜) / 15,180円(税込)		
カタログ価格	13,800円(税抜) / 15,180円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/19 18:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	フエニックス・コンタクト	型番	FLSWITCHSFNB5TX
ポート数	5	サイズ	28×70×110(H)mm
電源	DC24V	定格電圧	DC24V
伝送速度	10/100Mbps	スイッチングタイプ	ストア&フォワード
MACアドレス数	2K	許容電圧範囲	DC12V~48V
保護等級	IP20	コネクタ形状	RJ45
動作温度範囲	-10℃~60℃	ハウジング材質	アルミ
既存のDC24Vをそのまま利用できます。			
DINレールに取付できます。			

#### 代替品

	品番 EA940LH-5A コメント 変更点:サイズ
--	-------------------------------

