

品番：EA940LK-60

品名：表面接続ソケット



販売価格	1,690円(税抜) / 1,859円(税込)		
カタログ価格	1,690円(税抜) / 1,859円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/03/11 22:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1190ページ		



#### 仕様

メーカー	オムロン (omron)	型番	PF113A
用途	表面接続	ピンタイプ	11ピン
最大通電電流	5A	絶縁抵抗	端子間:1000MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて)
耐電圧	端子間:AC2000V(1分)	接続方式	ねじ方式
取付方法	・DINレール取り付け ・ねじ取り付け	重量	約47g
サイズ	43(W)×31(D)×58(H)mm		

ソケットの最大通電電流は5Aですので必ず5A以下でご使用ください。5Aを超えてご使用になると、焼損の原因となります。

旧EA940LK-1、-2  
EA940LK-1A用

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.