品番: EA940LK-60

品名:表面接続ソケット



販売価格	1,710円(税抜)/1,881円(税込)				
カタログ価 格	1,710円(税抜)/1,881円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>48</b> (2025/11/20 13:45現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1236ページ				





## 仕様

メーカー	オムロン(omron)	型番	PF113A
用途	表面接続	ピンタイプ	11ピン
最大通電電流	5A	絶縁抵抗	端子間:1000MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて)
耐電圧	端子間:AC2000V(1分)	接続方式	ねじ方式
取付方法	・DINレール取りつけ ・ねじ取りつけ	重量	約47g
サイズ	43(W)×31(D)×58(H)mm		

ソケットの最大通電電流は5Aですので必ず5A以下でご使用ください。5Aを超えてご使用になると、焼損の原因となります。

旧EA940LK-1、-2 EA940LK-1A用

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.