品番: EA940LM-6

品名:アンプ内蔵形光電センサー(透過形)



販売価格	15,600円 (税抜)/17,160円(税込)				
カタログ価 格	15,600円(税抜)/17,160円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/15 07:28現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1238ページ				





仕様

メーカー	オムロン(omron)	型番	E3Z-T62				
コード引出しタイプ(2m)							
保護構造	IP67						
EN規格標準							
検出方法	透過形	検出距離	30m				
標準検出物体	不透明体 φ 12mm以上	指向角	3~15°				
光源	赤外発行ダイオード(発光波長)	電源電圧	DC12~24V(リップル10%以下)				
消費電圧	投光器:DC 15mA以下、受光器:DC 20mA以下	制御出力(出力形式)	NPNオープンコレクタ				
制御出力(負荷電流)	0~100mA	動作モード	入光時ON/遮光時ON 切替式				
負荷印加電圧	DC26.4V以下	保護回路	サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接 続保護、電源逆接続保護				
応答時間	2ms以下	感度調整	単回転ボリウム				
使用周囲照度	白熱ランプ:3000 lx以下、太陽光: 10000 lx以下	周囲温度範囲	使用時:-25~55℃、保存時:-40 ~70℃				
周囲湿度範囲	使用時:35~85%RH、保存時: 35~95%RH	接続方式	コード引き出しタイプ(コード長:2m)				

表示灯	動作表示灯(橙)、安定表示灯(緑)、投 光表示灯(橙)	重量	約120g
締付けトルク	0.5N·m以下(M3ねじ使用)	材質	ケース:ポリブチレンテレフタレート、レ ンズ:変性ポリアリレート

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.