

品番：EA940LN-32A

品名：M18/直流3線 近接センサー(10mm・非シールド)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 10,400円(税抜)／ 11,440円(税込)     |      |   |
| カタログ価格  | 10,400円(税抜)／11,440円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 4 (2026/03/22 17:29現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1192ページ                      |      |   |



仕様

|       |                           |      |                        |
|-------|---------------------------|------|------------------------|
| メーカー  | オムロン (omron)              | 型番   | E2E-X10MC118           |
| サイズ   | M18                       | 検出距離 | 10mm±10%               |
| 検出物体  | 磁性金属                      | 電源電圧 | DC10～30Vリップル(p-p)10%以下 |
| 表示灯色  | 動作表示(橙/点灯)<br>通信表示灯(緑/消灯) | コード長 | 2m                     |
| 構造    | 非シールドタイプ                  | 付属品  | 締付ナット、歯付座金             |
| 直流3線式 |                           |      |                        |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.