

品番 : EA940ME-11C

品名 : AC100V/15A 過負荷・漏電保護タップ° (超高感度)



販売価格	15,400円(税抜) / 16,940円(税込)		
カタログ価格	15,400円(税抜) / 16,940円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/27 15:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	日動工業	型番	PIPBH-EK-N
コンセント定格	15A・100V (1500W)	定格感度電流	6mA
コンセント形状	接地 2P	動作時間	0.1秒以内
コンセント数	1個(アース付抜止コンセント)	サイズ	46×62.5×130mm
重量	220g		

過負荷漏電保護兼用

ポッキンプラグ、電源ランプ付

ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電遮断器付です。

超高感度ブレーカです。

地絡電流3~6mAで作動します。

電気を使い過ぎると(15Aをこえて)通電を遮断します。

短絡(ショート)時にも作動します。

コンセントにつなぐだけで元ブレーカーを落とさずに安心作業

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.