

品番：EA940ME-12

品名：15A /0.45m 漏電保護プラグ



販売価格	13,500円(税抜) / 14,850円(税込)		
カタログ価格	13,500円(税抜) / 14,850円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/25 00:20現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



品番	12	13	14	15	16	17	18	19	20
動作電流	15mA	6mA	15mA	15mA	15mA	15mA	15mA	15mA	15mA
動作時間	0.1秒以内	0.1秒以内	0.1秒以内	0.1秒以内	0.1秒以内	0.1秒以内	0.1秒以内	0.1秒以内	0.1秒以内
定格電圧	100V	100V	100V	100V	100V	100V	100V	100V	100V
定格電流	15A	15A	15A	15A	15A	15A	15A	15A	15A
電線仕様	SVCT2.0mm ² ×3心	SVCT2.0mm ² ×3心	SVCT2.0mm ² ×3心	SVCT2.0mm ² ×3心	SVCT2.0mm ² ×3心	SVCT2.0mm ² ×3心	SVCT2.0mm ² ×3心	SVCT2.0mm ² ×3心	SVCT2.0mm ² ×3心
コード長	0.45m	0.45m	0.45m	0.45m	0.45m	0.45m	0.45m	0.45m	0.45m
重量	400g	400g	400g	400g	400g	400g	400g	400g	400g

仕様

メーカー	日動工業	型番	PIPB-EK-T
過負荷、漏電保護兼用			
動作時間	0.1秒以内	過負荷	15A
定格感度電流	15mA	コンセント定格	15A・AC100V (1500W)
電線仕様	SVCT2.0mm ² ×3心	コンセント数	3個
コード長	0.45m	重量	400g
ポッキンプラグ(2P・3P兼用プラグ)			

代替品

	品番 EA940ME-12A コメント 変更点:色
--	------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.