

品番 : EA940ME-12A

品名 : 15A / 0.45m 過負荷・漏電保護兼用プラグ



販売価格	12,600円(税抜)／13,860円(税込)		
カタログ価格	12,600円(税抜)／13,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/11 23:29現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0874ページ		



仕様

メーカー	日動工業	型番	PIP-B-EKT-S
定格	15A・AC100V(1500W)	プラグ形状	ポッキンプラグ
コード長	0.42m	電線仕様	SVCT2.0mm ² ×3心
コンセント	15A×3個	定格感度電流	15mA
過負荷電流	15A	動作時間	0.1秒以内
全長	500mm	重量	420g
材質	本体:ABS樹脂	使用環境温度	0~35°C

屋内用

過負荷・漏電保護兼用

2芯・3芯どちらのコンセントにも使用可能

- ・アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えます。
- ・コンセントから抜くとアースピンが起き上がります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.