


品番：EA940MH-11

品名：15A/1m[防雨型]漏電保護専用プラグ(ストレート型)



販売価格	12,700円(税抜) / 13,970円(税込)		
カタログ価格	12,700円(税抜) / 13,970円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/27 05:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



品名	規格	数量	単位	備考
EA940MH-11	15A・AC100V (1500W)	3	個	
EA940MH-11A	15A・AC100V (1500W)	3	個	
EA940MH-11B	15A・AC100V (1500W)	3	個	
EA940MH-11C	15A・AC100V (1500W)	3	個	
EA940MH-11D	15A・AC100V (1500W)	3	個	
EA940MH-11E	15A・AC100V (1500W)	3	個	
EA940MH-11F	15A・AC100V (1500W)	3	個	
EA940MH-11G	15A・AC100V (1500W)	3	個	
EA940MH-11H	15A・AC100V (1500W)	3	個	
EA940MH-11I	15A・AC100V (1500W)	3	個	
EA940MH-11J	15A・AC100V (1500W)	3	個	
EA940MH-11K	15A・AC100V (1500W)	3	個	
EA940MH-11L	15A・AC100V (1500W)	3	個	
EA940MH-11M	15A・AC100V (1500W)	3	個	
EA940MH-11N	15A・AC100V (1500W)	3	個	
EA940MH-11O	15A・AC100V (1500W)	3	個	
EA940MH-11P	15A・AC100V (1500W)	3	個	
EA940MH-11Q	15A・AC100V (1500W)	3	個	
EA940MH-11R	15A・AC100V (1500W)	3	個	
EA940MH-11S	15A・AC100V (1500W)	3	個	
EA940MH-11T	15A・AC100V (1500W)	3	個	
EA940MH-11U	15A・AC100V (1500W)	3	個	
EA940MH-11V	15A・AC100V (1500W)	3	個	
EA940MH-11W	15A・AC100V (1500W)	3	個	
EA940MH-11X	15A・AC100V (1500W)	3	個	
EA940MH-11Y	15A・AC100V (1500W)	3	個	
EA940MH-11Z	15A・AC100V (1500W)	3	個	



仕様

メーカー	日動工業	型番	PBW-EB-T
屋外用 漏電保護専用			
コンセント定格	15A・AC100V (1500W)	電線仕様	SVCT2m㎡×3心
定格感度電流	15mA	動作時間	0.1秒以内
コンセント数	3個(防雨キャップ付)	コード長	1m
重量	600g		
アース付			
プラグ形状	ポッキングプラグ		

代替品

	品番 EA940MH-11A コメント 変更点:色
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

