


品番：EA940MH-14

品名：15A/1m [防雨型]過負荷・漏電保護兼用プラグ




販売価格	13,500円(税抜) / 14,850円(税込)		
カタログ価格	13,500円(税抜) / 14,850円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/25 03:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	日動工業	型番	PBWL-EK-T
屋外用 過負荷・短絡漏電保護兼用			
コンセント定格	15A・AC100V (1500W)	電線仕様	SVCT2m㎡×3心
定格感度電流	15mA	動作時間	0.1秒以内
コンセント数	3個(防雨キャップ付)	コード長	1m
重量	600g		
アース付			
プラグ形状	L型ポッキンプラグ		

代替品

	品番	EA940MH-13B
	コメント	ストレートプラグ仕様

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

