

品番：EA940MH-18A

品名：15Ax10m 過負荷・漏電保護兼用プラグ（防雨型）



販売価格	16,100円(税抜) / 17,710円(税込)		
カタログ価格	16,100円(税抜) / 17,710円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/16 14:10現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0874ページ		



#### 仕様

メーカー	日動工業	型番	PBW-EK10T-S
仕様	屋内・屋外兼用	漏電遮断器タイプ	過負荷漏電保護兼用
漏電遮断電流	15mA	過負荷電流	15A
定格	15A・AC100V(1500W)	プラグ形状	ポッキンプラグ
コード長	10m	コンセント	15A 125V・防雨接地2P(キャップ付)×3
動作時間	0.1秒以内	電線仕様	SVCT2m㎡×3心
重量	2.1kg	材質	本体:ABS樹脂
防水規格	IPX3	使用環境温度	0~35℃

安心安全のブレーカー付延長コード

電気を使い過ぎると(15Aを超えて)通電を遮断し短絡(ショート)時にも作動します。

2芯・3芯どちらのコンセントにも使用可能

- ・アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えます。
- ・コンセントから抜くとアースピンが起き上がります。

アース付

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.