

品番：EA940MH-18A

品名：15Ax10m 過負荷・漏電保護兼用プラグ（防雨型）



販売価格	16,100円(税抜) / 17,710円(税込)		
カタログ価格	16,100円(税抜) / 17,710円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/25 07:55現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0874ページ		



ポッキンプラグ

仕様

メーカー	日動工業	型番	PBW-EK10T-S
定格	15A・AC100V(1500W)	コード長	10m
電線仕様	SVCT2m㎡×3心	アース	あり
プラグ形状	ポッキンプラグ	漏電遮断器タイプ	過負荷漏電保護兼用
過負荷電流	15A	定格感度電流	15mA
コンセント定格	接地2P・15A・125V(防雨キャップ付)	コンセント数	3個
動作時間	0.1秒以内	防水規格	IPX3
使用環境温度	0~35℃	材質	本体:ABS樹脂
重量	2.1kg		

屋内・屋外兼用

今ある機器を漏電ブレーカー付に!

雨天屋外でも安心の防雨型 漏電遮断機付延長コード

電気を使い過ぎると(15Aを超えて)通電を遮断し短絡(ショート)時にも作動します。

【2芯・3芯どちらのコンセントにも使用可能なポッキンプラグ】
アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えます。
コンセントから抜くとアースピンが起き上がります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.