

品番：EA940MH-19

品名：15Ax10m 過負荷・漏電保護プラグ (防雨型/L型)



販売価格	16,100円(税抜) / 17,710円(税込)		
カタログ価格	16,100円(税抜) / 17,710円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/25 00:06現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0874ページ		



#### 仕様

メーカー	日動工業	型番	PBWL-EK10-T
定格	15A・AC100V(1500W)	仕様	L型ポッキンプラグ
コード長	10m	コンセント	15A×3個(防雨キャップ付)
定格感度電流	15mA	過負荷	15A
動作時間	0.1秒以内	電線仕様	SVCT 2.0mm <sup>2</sup> ×3心
重量(g)	2300	防水規格	IPX3
漏電遮断器タイプ	過負荷・短絡漏電保護兼用		
アース付			
屋内・屋外兼用型			
お手持ちの防雨型の工具や延長コードにつなぐだけで、野外でも安心使用。			
L型なので下のコンセントを挿すスペースができます。			
パイロットランプ	なし		

#### 代替品

品番	EA940MH-18A
コメント	プラグ形状:ストレート



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.