品番: EA940MH-19

品名:15Ax10m 過負荷・漏電保護プラグ(防雨型/L型)



販売価格	17,300円 (税抜)/19,030円(税込)				
カタログ価格	17,300円(税抜)/19,030円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/04 16:31現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	0897ページ				









仕様

メーカー	日動工業	型番	PBWL-EK10-T
定格	15A·AC100V(1500W)	仕様	L型ポッキンプラグ
コード長	10m	コンセント	15A×3個(防雨キャップ付)
定格感度電流	15mA	過負荷	15A
動作時間	0.1秒以内	電線仕様	SVCT 2.0m㎡×3心
重量(g)	2300	防水規格	IPX3
漏電遮断器タイプ	過負荷·短絡漏電保護兼用		

アース付

屋内·屋外兼用型

お手持ちの防雨型の工具や延長コードにつなぐだけで、野外でも安心使用。

L型なので下のコンセントを挿すスペースができます。

パイロットランプ なし

代替品

品番 EA940MH-18A **コメント** プラグ形状:ストレート



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.