

品番 : EA940MH-3B

品名 : 15Ax10m 漏電遮断器付コード



販売価格	14,700円(税抜)／16,170円(税込)		
カタログ価格	14,700円(税抜)／16,170円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/11 23:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



安心安全の漏電ブレーカー付延長コード

仕様

メーカー	日動工業	型番	PIP-B-EB10E-S
仕様	屋内用	漏電遮断器タイプ	漏電保護専用
定格電圧	100V	定格電流	15A
電線長さ	10m	電線仕様	SVCT2.0mm ² ×3心
アース	あり	入力プラグ	ポッキンプラグ
漏電遮断電流	15mA	コンセント定格	100V・15A (1500W)
コンセント形状	接地2P	コンセント数	3個
使用環境温度	0~35°C	サイズ	ブレーカー:46(W)×53.5(D)×130(H)mm トリプルコンセント:60(W)×30(D)×110(H)mm
重量	2.0kg		

漏電ブレーカー15mA感度が付いている延長コード10m

※本製品は漏電保護専用です。過負荷には対応しておりません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.