

品番 : EA940MN-102

品名 : AC250・DC 65V/ 2A/1極 サークिटブ^oロテクター/フレーム30



販売価格	2,130円(税抜) / 2,343円(税込)		
カタログ価格	2,130円(税抜) / 2,343円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 02:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1185ページ		



仕様

メーカー	三菱電機	型番	CP30-BA
フレーム30用			
定格仕様電圧	AC250V、DC65V	定格絶縁電圧	250V
定格遮断容量	2.5kA	サイズ	19.5×65×56(H)mm
極数	1極		
逆接続可能			
定格電流	2A	型式	CP30-BA 1P
基準周囲温度	40℃	重量	80g
ON・OFFがひと目でわかります。			
IENレールに取付できます。			
直列・中速形			
AC・DC両用タイプ			
RoHS対応			

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.