


品番：EA940MW-94A

品名：200V/200V 7.5Kw電磁接触器(非可逆/標準形)



販売価格	11,800円(税抜) / 12,980円(税込)		
カタログ価格	11,800円(税抜) / 12,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/23 06:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1188ページ		



仕様

メーカー	三菱電機	型番	S-T35
コイル電圧	200V	型式	S-T35
可逆運転	不可能(非可逆)	サイズ	75×91×89(H)mm
三相かご形モータ 定格容量(AC-3級)	AC200～220V:7.5kW AC380～440V:15kW AC500～550V:15kW	三相かご形モータ 定格使用電流 (AC-3級)	AC200～220V:34A AC380～440V:32A AC500～550V:26A
抵抗負荷(AC-1級)	AC200～240V:60A AC380～440V:60A	主接点解放熱電流	a接点:60A
主接点	3a	補助接点解放熱電流	10A
補助接点	2a2b		
交流操作型			
ねじ、DINレール取付			
標準型			
充電部保護カバー付			
モータの始動、停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。			
補助接点は信頼性の高いツイン接点を採用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.