


品番：EA940MX-104A

品名：100V/0.4kw インバーター(3相モーター制御用)



画像は代表型式のイメージです



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 31,400円(税抜) / 34,540円(税込) | | |
| カタログ価格 | 31,400円(税抜) / 34,540円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/23 04:58現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | | | |

仕様

| | | | |
|--------|---|---------|--|
| メーカー | 三菱電機 | 型番 | FR-D810W-0.4K-025 |
| モーター容量 | 0.4kW | 定格出力容量 | 1.0kVA |
| 定格出力電流 | 2.5A | 出力電圧 | 三相:200~240V |
| 定格入力電圧 | 単相:100~120V(50/60Hz) | 保護構造 | 開放型(IP20) |
| 冷却方式 | 自冷 | 重量 | 0.7kg |
| 使用周囲温度 | -20~60℃(凍結のないこと) SLD 定格時: 40℃を超えて使用する場合は、定格電流低減が必要です。 ND 定格時: 50℃を超えて使用する場合は、定格電流低減が必要です。 | 出力周波数範囲 | 誘導モータ:0.2~590 Hz (アドバンスト磁束ベクトル制御時の上限周波数は400 Hzです。) PMモータ:0.2~400Hz (モータ最大周波数以上では駆動不可) |

高効率モータ駆動、待機電力削減などにより、ランニングコスト削減、CO2削減に貢献。CO2の排出削減の貢献量がモニタ可能。

屋内用(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)

コンパクトなユニットで盤の小形化に貢献。

主回路電源がなくても、パラメータ設定可能。

表面カバーの扉式化や配線カバー本体一体化で、配線作業の効率化アップ!配線作業をスピーディーに。

表面カバーの扉式化や配線カバー本体一体化で、配線作業の効率化アップ!配線作業をスピーディーに。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.