


品番：EA940MX-415

品名：400V/1.5kw インバーター(3相モーター制御用)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 57,700円(税抜) / 63,470円(税込) | | |
| カタログ価格 | 57,700円(税抜) / 63,470円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/05/16 00:53現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1201ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|----------------------|---------|------------------|
| メーカー | 三菱電機 | 型番 | FR-D740-1.5K |
| 保護構造 | 閉鎖形(IP20) | 出力周波数範囲 | 0.2~400Hz |
| 定格入力電圧 | 三相:380~480V(50/60Hz) | モーター容量 | 1.5kw |
| 定格出力容量 | 2.7kVA | 定格出力電流 | 3.6A |
| 出力電圧 | 三相:380~480V | 冷却方式 | 強制風冷 |
| 重量 | 1.4kg | 使用周囲温度 | -10~50℃(凍結のないこと) |


簡単・小型の制御用インバーター

屋内用(腐食性ガス、オイルミスト、塵埃のないこと)

スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現

セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。

代替品

| | | |
|---|------|--------------|
|  | 品番 | EA940MX-415A |
| | コメント | 仕様をご確認ください。 |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.