


品番：EA940MX-7.5

品名：200V/0.75kw インバーター(3相モーター用)



販売価格	28,500円(税抜) / 31,350円(税込)		
カタログ価格	28,500円(税抜) / 31,350円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/16 00:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1201ページ		



#### 仕様

メーカー	三菱電機	型番	FR-D720-0.75K
モーター容量	0.75kw	定格出力容量	1.7kVA
定格出力電流	4.2A	出力電圧	三相:200~240V
定格入力電圧	三相:200~240V(50/60Hz)	保護構造	閉鎖形(IP20)
冷却方式	自冷	重量	1.0kg
出力周波数範囲	0.2~400Hz	使用周囲温度	-10~50℃(凍結のないこと)

簡単・小型のモーター制御用インバーター

屋内用(腐食性ガス、オイルミスト、じんあいのないこと)

スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現

セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。

#### 代替品

	品番	EA940MX-7.5A
	コメント	仕様をご確認ください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.