

品番：EA940P-127

品名：[3ポート] HDMIディスプレイ切替器



販売価格	5,060円(税抜) / 5,566円(税込)		
カタログ価格	5,060円(税抜) / 5,566円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/24 17:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1901ページ		



テレビなどのHDMI(R)ポート不足を解消!複数のHDMI機器の映像・音声を切り替えて、1台のテレビに出力ができるHDMI切替器

仕様

メーカー	エレコム	型番	DH-SW31BK/E
コネクター形状	入力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×3 出力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×1 電源:USB[microB]メス	サイズ	95(W)×46(D)×15 (H)mm
対応解像度	1080p(1920×1080)60Hzまで、 WUXGA(1920×1200)60Hzまで	付属品	HDMIケーブル(1m)×1本
対応映像出力機器	HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・パソコン等	対応映像表示機器	HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等
HDMI規格	High Speed with Ethernet(HDMI 1.4a/HDCP対応)	色深度	Deep Color(36bit:12bit/各色)
データレート	最大7.5Gbps	対応音声フォーマット	DTS Digital、Dolby Digital

テレビなどのHDMIポート不足を解消!複数のHDMI機器の映像・音声を切り替えて、1台のテレビに出力ができるHDMI切替器。

複数のHDMI機器の映像・音声を切り替えて、1台のテレビに出力ができるHDMI切替器です。テレビのHDMI入力端子が不足していても、ケーブルの差し替えをせずにHDMI機器を利用可能です。

HDDレコーダー、BD/DVDプレーヤー、ゲーム機などのHDMI機器を3台接続可能です。

物理的な接点を動かさない、電子式の切替器です。接点を切り替える方式の機械式とくらべて、物理故障が少なく、信号損失が少ない特徴があります。

テレビ周りに設置しても邪魔にならないコンパクトサイズです。

本体の天面と側面は、光の反射を抑えるマット仕上げです。各種機器に使われているLEDなどの反射光が目に入る煩わしさを軽減します。

接続されているHDMI機器が起動すると、自動的に接続される自動切替機能が付いています。※既に起動している機器への切替は、本体天面のボタンで切替可能です。

軽い力で押せる切替スイッチを天面に配置しました。切替スイッチを押す時に、本体がずれる煩わしさがありません。

HDMIケーブルをすべて同じ方向に、すっきりと配線可能です。

本体とテレビとの接続用にHDMIケーブル1本が付属しています。テレビと接続するHDMIケーブルは交換が可能です。使用環境に応じて、別途購入頂いた長さのHDMIケーブルをご利用頂けます。

HDMI端子には、サビ等による信号劣化を防ぐ金メッキシェルと金メッキピンを採用しました。

HDMI機器から電力を供給するため、ACアダプタなど外部電源を必要とせずに利用可能です。

※接続機器の種類、接続機器の動作状態によっては HDMIからの電源供給が不足し動作が不安定になる場合があります。画面が明滅する等、動作が不安定な場合は 本体側面の外部電源ポートに電力を供給してください。

HDMI機器からの電源供給が少ない場合でも、安定動作ができるようにするためのポートが付いています。必要に応じて本体側面の外部電源ポート(microUSB端子)に電力を供給してください。(USBケーブル・ACアダプタは別売です)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.