


品番：EA940P-13A

品名：混合器(CS・BS・FM・VHF・UHF・CATV用)



販売価格	5,530円(税抜) / 6,083円(税込)		
カタログ価格	5,530円(税抜) / 6,083円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/28 01:03現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1203ページ		



#### 仕様

メーカー	日本アンテナ	型番	MEUV
用途	HF・VHF・UHF帯域(10~770MHz)とBS・CS-IF(1032~3224MHz)の混合に	対応チャンネル	BS・CS・FM・HF・VHF・UHF・CATV
入出力インピーダンス	75Ω(F型)	周波数帯域	BS・CS-IF: 1032~3224MHz、 HF・VHF・UHF: 10~770MHz
付属品	5C F型接栓(アルミリング付)×3個 防水キャップ×3個 取付ねじ×2本 取扱説明書	適合マスト径	φ22~38mm
使用温度範囲	-10~+40℃	サイズ	80(W)×47(D)×72.6(H)mm
重量	170g		

3.2GHz対応 屋外用混合(分波)器

4K 8K 3224MHz対応。

出力端子とBS・CS入力端子間で電流通過が可能です。

出力端子とU・V入力端子間はスイッチ操作で電流通過可能です。  
(出荷時は「切」になってます。)

内部は板金ケースで電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.