

品番 : EA940PB-10A

品名 : UHF・BS・CS用卓上ブースター



販売価格	17,200円(税抜)／18,920円(税込)		
カタログ価格	17,200円(税抜)／18,920円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/15 01:18現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1248ページ		



仕様

メーカー	日本アンテナ	型番	NAV-B33SUE-BP
用途	テレビの電波を增幅する2出力型卓上ブースター	周波数帯域	UHF:470～710MHz(13～52ch) BS・110°CS:1032～3224MHz
標準利得	UHF:25～33dB BS・110°CS:20～30dB	利得調整範囲	UHF:0～-10dB BS・110°CS:0～-10dB
適正入力レベル	UHF:40～72dBμV BS・110°CS:45～75dBμV	定格出力レベル	UHF:95(9波)dBμV BS・110°CS:95(50波)dBμV
入出力インピーダンス	75Ω(F型)	電圧定在波比	UHF:3以下 BS・110°CS:2.5以下
電源電圧	DC15V/0.16A	消費電力	3.3W(入力端子送電時:8W)
使用温度範囲	0～+40°C	サイズ	33(H)×121(W)×90(D)mm
重量	0.27kg	電源コード	2m
付属品	専用ACアダプター ダミー抵抗		

内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。

縦置き・横置きが可能なのでテレビ周りをすっきりまとめられます。

卓上ブースターからBS・110°CSアンテナに電源供給が可能

2出力型なのでテレビとレコーダーに接続できます。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.