

品番：EA940PB-4

品名：UHF電源分離型ブースター



販売価格	9,630円(税抜) / 10,593円(税込)		
カタログ価格	9,630円(税抜) / 10,593円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/05/19 20:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1264ページ		



#### 仕様

メーカー	日本アンテナ	型番	UPA16K
周波数帯域	UHF	受信チャンネル	13~52ch
利得調整範囲	14~18dB	定格出力レベル	93(9波)
雑音指数	1.5dB	入出カインピーダンス	75Ω(F型)
電圧定在波比	3以下	重畳電圧	DC15V/0.03A
使用温度範囲	-10~+40℃	サイズ	本体:50×35×77(H)mm ブースター:φ12×48.6mm

地上デジタル用受信アンテナとテレビの間にブースター本体と電源部を設置するだけで、簡単にレベルが増幅できます

地デジ信号の品質劣化によるブロックノイズを解消するのに効果があります。

RoHS対応品

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.