

品番：EA940PB-6A

品名：UHF(Vパス)・BS/CS用卓上ブースター



販売価格	11,300円(税抜) / 12,430円(税込)		
カタログ価格	11,300円(税抜) / 12,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/05/30 15:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1248ページ		



仕様

メーカー	日本アンテナ	型番	NAVBC22SUE-BP
用途	テレビの電波を増幅する卓上ブースター	周波数帯域	UHF:470~710 BS・CS:1032~3224(MHz)
標準利得	UHF:17~22db BS・CS:12/18(1032/3224MHzの値)	雑音指数	UHF:4以下 BS・CS:8以下
入出力インピーダンス	75Ω(F型)	電圧定在波比	UHF:3以下 BS・CS:2.5以下
消費電力	1.5W	使用温度範囲	0~40℃
電源電圧	AC100V(50/60Hz) ACアダプター出力電圧DC5V	サイズ	89.5(W)×33(D)×50(H)mm
重量(g)	100	電源コード長	1.8m
付属品	専用ACアダプター		

4K・8K放送対応受信機器

内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。

デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.