

品番：EA940PF-43

品名：3.0m D端子ケーブル



販売価格	4,090円(税抜)／4,499円(税込)		
カタログ価格	4,090円(税抜)／4,499円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/22 01:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1944ページ		



D端子 (D1～D5)に対応したビデオケーブル

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KM-V16-30K2
ケーブル長	3m	ケーブル径	6.2mm
D端子プラグ(セントロハーフ14pinオス)-D端子プラグ(セントロハーフ14pinオス)			
D端子(D1～D5)に対応したビデオケーブル			
75Ω同軸ケーブル、OFC(無酸素銅)、24金メッキプラグ仕様			
D端子に対応したDVDやデジタルCS・BSチューナーとD端子付きテレビを接続するケーブルです。(D1～D5端子に対応しています)			
線材に映像用高周波インピーダンス75Ω同軸ケーブルを使用しています。			
線材に高純度OFC(無酸素銅)を採用し、画質・音質の劣化を抑制します。			
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。			
接触抵抗を低くし、サビなどによる経年変化を抑え、画質・音質劣化を防止する効果のある24金メッキプラグを使用しています。			

