


品番：EA940PK-4

品名：SPD(同軸ケーブル用/防護レベル1500V以下)



販売価格	37,400円(税抜) / 41,140円(税込)		
カタログ価格	37,400円(税抜) / 41,140円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/25 17:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

用途	各種無線通信 情報管理装置の雷保護 レーダー情報処理システムの雷保護	外部の保護等級	IP20
伝送周波数帯域	DC~2GHz	最大連続使用電圧Uc	430V DC
最大許容電力	200W	挿入損失	DC~1GHz:0.1dB以下 1GHz以上:0.2dB以下
VSWR	DC~1GHz:1.1以下 1GHz以上:1.2以下	コネクタ	N型
インピーダンス	50Ω	電圧防護レベル	1500V以下
インパルス耐久性	C2(8/20μs):20kA D1(10/350μs):2.5kA	サイズ	18(W)×72(D)×23.5(H)mm
重量	約110g		

国土交通省 航空保安無線施設等 雷害対策施工標準 適合品

JIS C 5381-21対応

各種無線装置を雷サージから保護

優れた高周波特性

外部導体の特殊メッキ採用による高品質、高性能
接触性能、高周波特性の向上と優れた耐候性

確実な締め付け可能なカップリング構造
カップリングナットのスパナがけ構造により工具を用い確実な締め付け管理が可能

RoHS規制物質対応

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.