


品番：EA940PK-42

品名：SPD(4K・8KTV同軸ケーブル用/J-J/機能表示付)



販売価格	77,500円(税抜) / 85,250円(税込)		
カタログ価格	77,500円(税抜) / 85,250円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/25 15:46現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

用途	4K・8K(～3224MHz)、地上デジタル(UHF)、CS、BS、ケーブルテレビ(CATV)、VHF、FM、HFなどのTV受像機	伝送周波数帯域	DC～2150MHz 2150MHz～2602MHz 2602MHz～3300MHz
挿入損失	DC～2150MHz:0.3dB以下 2150MHz～2602MHz:0.4dB以下 2602MHz～3300MHz:0.8dB以下	VSWR	DC～2150MHz:1.3以下 2150MHz～2602MHz:1.4以下 2602MHz～3300MHz:2.0以下
コネクタ	F型	インピーダンス	75Ω
最大許容電力	50W	最大連続使用電圧Uc	80V DC
電圧防護レベルUp	650V以下	インパルス耐久性	C2(8/20μs):15kA D1(10/350μs):2.5kA
定格電流	2000mA ※最大許容電力50Wに依存します。また、DC25V以下では2000mAを超過して使用できません。	サイズ	34(W)×62(D)×27(H)mm
重量	約100g		

国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品

国土交通省 建築設備設計基準 適合品

JIS C 5381-21 対応

●劣化接点出力対応

劣化接点出力機能を搭載し、交換推奨時期および劣化時期を遠隔監視することが可能です。

(別売品使用時 電源制御ユニットEA940PK-101)

●SPD機能表示付き

交換推奨時期および劣化時期にSPD機能表示LEDが点灯します。

(別売品使用時 電源制御ユニットEA940PK-101)

TVアンテナから侵入する雷サージから機器を保護

4K・8K放送、地上デジタルテレビ放送、BS放送、CS放送に対応

RoHS規制物質対応

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.