

品番：EA940PM-13

品名：3.0m HDMIケーブル(片側mini HDMI端子)



販売価格	5,400円(税抜)／5,940円(税込)		
カタログ価格	5,400円(税抜)／5,940円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/24 15:01現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1904ページ		



D映像伝送・ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応！
映像信号と音声信号に加え100Mbpsのイーサネット通信を実現し、HDMI(R)ミニコネクタ(Type-C)に接続できる、イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです

仕様

メーカー	エレコム	型番	DH-HD14EM30BK
ケーブル長	3m	対応機種	HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプC・19ピン)側:ビデオカメラレコーダーなどHDMI-Mini出力端子を持つ機器
規格	HDMI (High Speed HDMI Cable with Ethernet) 認証	コネクタ形状	HDMI(タイプA・19ピン) - HDMIミニ(タイプC・19ピン)
ケーブルタイプ	ノーマル	伝送速度	10.2Gbps
対応解像度	4K×2K対応	シールド方法	3重シールド
プラグメッキ仕様	金メッキ	カラー	ブラック
HDMIプラグ(タイプA・19ピン)-HDMIミニプラグ(タイプC・19ピン)			
100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。			
1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するHDMI規格認証済のケーブルです。			
ハイビジョン対応の液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクターなどHDMI入力端子付きのAV機器と、ビデオカメラレコーダーなどのHDMIミニ出力端子を持つAV機器を接続する時に使用します。			

デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。
3D映像(1080p×2画面)、4K×2K(4096×2160ドット)解像度に対応しています。
色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
コネクタ部には根元まで覆うシェル構造でさらにノイズを軽減させる、シェルコネクタを採用しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.