品番: EA940PM-162A

品名:[ワイヤレス] HDMIエクステンダー(据置型)



販売価格	74,600円 (税抜)/82,060円(税込)				
カタログ価 格	74,600円(税抜)/82,060円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/09/10 20:29現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	1940ページ				



















HDMI信号をワイヤレスで送信し離れた場所に設置された液晶テレビやプロジェクターから出力できる。送信機は20台まで増設できボタン1つで瞬時に切替出力も可能なワイヤレスHDMI送受信機のセットモデル。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	VGA-EXWHD9
コネクター形状	HDMIタイプA(19pin)オス×1	対応解像度	1920×1080(1080p),1280×720 (720p),720×576(576p), 720×480(480p)
伝送距離	最大15m(障害物なし) ※ご使用環境により異なります。	HDCP	HDCP1.3対応
使用周波数帯域	5.1~5.25GHz	インターフェース	HDMIタイプA(19pin)オス×1
機器間制御	CEC非対応	対応音声フォーマット	PCM
映像遅延	100ms以内	環境条件	動作時/0~40℃ 湿度10%~80%以下(結露なきこと) 保管時/-10~60℃ 湿度5%~90% 以下(結露なきこと)
消費電力	最大2.5W	HDMI規格	HDMI1.4
増設台数	最大20台まで(受信機1台に対し送信 機を最大20台まで増設可能)	同一空間内使用台数	4台 200平方メートル内に最大4セットまで ※動作保証外。
対応機器	HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・パソコン・書画カメラなど	対応出力機器	HDMI入力端子を標準搭載しているテ レビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェ

			クターなど
サイズ	32(W)×83(D)×13(H)mm	重量(g)	約27
セット内容	送信機×1、受信機×1、給電用USB ケーブル(約70cm×2)、HDMI延長 ケーブル(約10cm×2)、取扱説明書 ×1		

HDMI信号をフルHD(1920×1080ドット)解像度で最大15mまで、ワイヤレスで延長することができます。 ※使用環境により異なります。

HDMIを搭載したパソコン、書画カメラなどの映像出力機器側と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。

送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。ソフトウェアなど面倒な設定は不要です。

USB給電で動作するためノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。

簡単なペアリング操作で別売りの送信機(単品)を最大20台まで追加することが可能です。複数のHDMI機器をボタン一つで切り替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。

日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。

送信機側のボタン操作で延長出力表示を一時的にOFFにする機能を搭載しています。プレゼン時など不必要な表示をしたくない場合などに便利な機能を搭載しています。

※表示OFF時は本製品のデフォルト画面がテレビ・プロジェクターに表示されます。

高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。

受信機・送信機各1セット

HDMI映像・音声をボタン1つで瞬時にワイヤレス出力

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.